



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

311712

SATREAT

-
- **SOMMARIO** **BAGNO CLORURANTE MONOCOMPONENTE PER SUOLE DI GOMMA SBR E GOMMA TPR**
-
- **CARATTERISTICHE** Liquido infiammabile di colore trasparente. Si deve eseguire il pretrattamento di clorurazione quando si deve incollare o verniciare la gomma SBR e la gomma TPR.
 - **APPLICAZIONE**
 - Applicare **SATREAT** sulla parte della suola da incollare o da verniciare con l'apposita macchina per alogenazione oppure semplicemente bagnando con un pennello o con un panno ben imbevuto, oppure a immersione
 - **SATREAT** asciuga dopo circa 20 secondi
 - la suola è pronta a ricevere l'adesivo o la vernice dopo 10 - 15 minuti (nel caso di suole di TPR questo tempo deve essere di almeno 30 minuti)
 - l'effetto clorurante è garantito da un minimo di 72 ore a un massimo di 1 mese a seconda dei materiali
 - **COLORI**
 - **SOLVENTI**
 - **IMBALLO** Canestro da Lt. 16
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Una volta aperto il recipiente, il prodotto deve essere utilizzato entro 1 mese. Il **SATREAT** travasato in recipienti non originali conserva la propria attività per 8 ore, così come nei recipienti originali lasciati aperti. Si consiglia pertanto di prelevare la quantità minima di **SATREAT** necessaria alla lavorazione, avendo cura di richiudere subito il recipiente. Il **SATREAT** prelevato e non utilizzato non deve mai essere rimesso nel recipiente originale per non degradare il prodotto rimasto. Il **SATREAT** non deve mai essere diluito.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

03-07-2012 RM/pm